

UMSCHLINGENDE  
VERANKERUNG NANO-LOK™

# DIE UMSCHLIN- GENDE VERANKER- UNG BRINGT NANO-LOK™ ZU NEUEN HÖHEN

**NANO-LOK™**  
SELF RETRACTING LIFELINE



WELTWEITER MARKTFÜHRER BEI ABSTURZSICHERUNGEN

PRODUKTDATENBLATT

## UMSCHLINGENDE VERANKERUNG NANO-LOK™



## NANO-LOK™

SELF RETRACTING LIFELINE

**KOMPAKT** – Mit nur 1,09 kg ist diese die kleinste und leichteste umschlingende SRL-Verankerung auf dem Markt.

**VIELSEITIG** – Unübertroffene Arbeitsplatzflexibilität

- Der 0,9 m lange Sicherungsweig der umschlingenden Verankerung bietet Befestigungsmöglichkeiten, die bei traditionellen Ankerverbindungen nicht vorhanden oder nicht möglich sind.
- Mit einer Gesamtarbeitslänge von 2,7 m ermöglicht die umschlingende Verankerung Nano-Lok™ mehr Mobilität und Flexibilität.
- Branchenweit führende 141 kg Anwendersicherungsleistung.

**BEFESTIGUNG** – Die umschlingende Verankerung sollte in Schulterhöhe oder höher angebracht werden. Die umschlingende Verankerung darf nicht unterhalb der Schulterhöhe angeschlagen werden.

**SICHER** – Ersetzt Verbindungsmittel und erhöht die Sicherheit von Arbeitern.

- Fängt Fälle innerhalb von Zentimetern ab und verringert die Absturzentfernung.
- 22-kN-starker, mit einer Sperre versehener Haken.

**KOSTENEFFEKTIV** – Der Sicherungsweig der umschlingenden Verankerung lässt eine separate Ankeranschluss, einen Anbindungsadapter oder ein Gerüstband überflüssig werden. Verringerung der gesamten Ausstattungskosten und Erhöhung der Produktivität.

**Exklusiver WrapBax™-Haken**

Konstruiert für umschlingende Verankerungen und Anschlüsse direkt am Verankerungspunkt, besitzt der WrapBax™ Haken eine Verschlussstärke von 22 kN und eine Verschlussöffnung von 19 mm.

## EIGENSCHAFTEN DER UMSCHLINGENDEN VE- RANKERUNG NANO-LOK™

**EXTREM KOMPAKT U.  
LEICHTGEWICHTIG**

Die Nano-Lok™ ist die leichteste und kompakteste Sicherung in ihrer Klasse auf dem Markt.



### SNHELLVERBINDUNGS-VE- RANKERUNGSANSCHLUSS

- Direkte Befestigung an der Rückseite der meisten Auffanggurte – keine zusätzlichen Karabiner erforderlich
- Anbringung am Sicherungsgeschirr, wodurch vordere Auffangösen für andere Ausrüstungen oder Rettungsmittel zur Verfügung stehen
- Das Design bietet eine gute Passform an den Rücken des Trägers - beseitigt lästiges "hin und her wackeln"

### STURZANZEIGER

Integrierter Falldämpfer verfügt über eine Fallvorfallanzeige

### HOHE ANZAHL AN KONFIGURATIONEN

Ermöglicht eine vollständige Verwendbarkeit u. Flexibilität an jedem beliebigem Arbeitsplatz versatility & flexibility

### 141 kg GEWICHTSKAPAZITÄT

Höhere Kapazität für Arbeiter u. Werkzeuge

### ENTSPRICHT ODER ÜBER- TRIFFT INDUSTRIENORMEN

CE EN 360

### DREHBARE ANSCHLAGÖSE

Begrenzt die Verdrehung des Sicherungsseils für eine reibungslosere Verwendung

### SCHLAGFESTES GEHÄUSE

Das hochfeste Gehäuse garantiert maximale Haltbarkeit

### AUTOMATISCHE ARRETIERUNG MIT SCHNELLAKTIVIERUNG

Begrenzt den Fall des Trägers innerhalb weniger Zentimeter - verringert die Fallhöhe u. die durchschnittlichen Arretierungskräfte auf weniger als 6 kN

### SICHERUNGSSEIL MIT RÜCKZUG

Ein 2 m langes Sicherungsseil bietet einen ständigen Fallschutz ohne Beschränkungen – stellt sicher, dass sich das Sicherungsseil nicht im Weg der Arbeiterkraft befindet und verringert dadurch Schlepp-, Zieh- u. Stolperfälle

### INTEGRIERTES I-SAFE™-SYSTEM

Unterstützt die Verfolgung durch ein Ausrüstungs- u. Sicherheitsinspektions-Verwaltungsprogramm

### EIN MIT EINEM VER- SCHLUSS VERSEHENER 22-kN-STARKER HAKEN

0,9-m lange umschlingende Verankerung mit einem mit einem Verschluss versehenen 22-kN-starker Haken

Gezeigtes Modell  
3101425

### VERBINDUNG- SMITTEL DER UMSCHLIN- GENDEN VERANKERUNG

0,9 m langes Gurtband


Gezeigtes Modell  
3101423

Ausgerüstet mit

**isafe™**  
INTELLIGENT SAFETY SYSTEM

## ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN VON NANO-LOK™ AUFFANGGURTEN

### EINZELNES VERBINDUNGSMITTEL



#### A – EINZELVERBINDUNGSMITTEL-SCHNELLANSCHLUSS

Dreifach wirkendes Öffnen/Schließen, verzinkter Stahl

### DOPPEL-VERBINDUNGSMITTEL



#### B – DOPPEL-VERBINDUNGSMITTEL-SCHNELLANSCHLUSS

Selbstsichernde Verschlussperre, 19-mm-Öffnung



#### C – DOPPEL-VERBINDUNGSMITTEL - FIXIERT

Dreifach verriegelnder Verschluss, 19-mm-Öffnung, erforderlich für ExoFit™ und andere Auffanggurte mit feststehenden Auffangösen.

## NANO-LOK™ SICHERUNGSSSEILHAKEN



#### WRAPBAX™ HAKEN

19-mm-Verschlussöffnung – 22kN Verschlussstärke

#### UMSCHLINGENDE VERANKERUNG SRL NANO-LOK™ – EINZELNES VERBINDUNGSMITTEL CE REF #

Umschlingende Verankerung Nano-Lok™, 2,7 m, mit individuellem Verbindungsmittelanschluss (A) **3101423**

#### UMSCHLINGENDE VERANKERUNG SRL NANO-LOK™ – DOPPEL-VERBINDUNGSMITTEL CE REF #

Umschlingende Verankerung Nano-Lok™, 2,7 m, mit

Doppel-Verbindungsmittelanschluss (B) **3101425**

Umschlingende Verankerung Nano-Lok™, 2,7 m, mit

Doppel-Verbindungsmittel-Auffangösenanschluss (C) **3101424**